

Brukerveiledning

Autochem hodelykt
Color Match 3W LED

Artikkel.nr: AC-62
Modell: K6005



Teknisk informasjon

Inkludert i pakken

- Autochem hodelykt
- Ladekabel Micro-USB
- Hodebånd
- Brukermanual

Forklaringer

1. Bryter sensorfunksjon av/på
2. Bryter av/på og valg av fargetemperatur
3. Indikator batteristatus ved lading
4. Lyskilde/diode
5. Ladeport (Micro-USB)
6. Indikator for sensorfunksjon
7. Hodebånd
8. Justering for hodebånd



Lading.

Gratulerer med din nye hodelykt. Før du tar denne i bruk må du lade den opp. Ladekabel plasseres i ladeporten (5) og adapter (3V eks mobillader) settes i stikkontakt. Under lading vil indikaor lyse rødt (3). Når lykten er fulladet vil diode (3) lyse grønt. Etter lading ta adapteren ut av stikkontakten, husk å sette beskyttelsen tilbake over ladeport.

Bruk.

Advarsel! Ikke bruk lampen til å lyse direkte mot dine eller andre individers øyne.

Trykk på hovedbryteren (2) for å skru på lyset i hodelykten. Bryteren (2) benyttes også til å slukke lyset. Når lykten er på, trykk på bryter (2) for å justere til ønsket fargetemperatur. Lyssensoren kan aktiveres ved å trykke på bryter (1.)

Lysdiode (6.) vil lyse rødt når sensorfunksjonen er aktivert. Deaktivere lyssensor med samme bryter (6.).

Med lyssensor (6.) aktivert bevege så hånden din forbi sensor fra 5 til 10 cm avstand, sensoren vil da aktivere/deaktivere lyset i lykten.

Med lyssensor (6.) aktivert vil lykten huske innstilt fargetemperatur. Ønsker du gå ut av sensorfunksjon under bruk så trykk på hovedbryter (2.).

| | |
|---------------------------------|--|
| Spenning | 3,7V (ladeport max 5V 1000mAh) |
| Batteritype | Lithium 3,7V 1500mAh |
| Ladetid | 1,5 til 3 timer (avhenger av kapasitet på lader) |
| Brukstid | 3 timer |
| Lysstyrke (lumen) | 160lm |
| Fargegjengivelse (CRI) | 96+ |
| Fargetemperatur (kelvin) | 2700k, 4500k, 6500k |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Slagfasthet | IK07 |
| Omgivelsestemperatur | -10°C til + 40°C |
| Vekt | 110 gram |
| Mål | 46x70x48mm (lykthodet) |

Advarsel!

Denne enheten benytter oppladbart litium-ion batteri som kan sprekke, antenne og forårsake skade på mennesker og omgivelser ved feil bruk. Følg derfor sikkerhetsreglene:

- Ikke bruk lampen i nærheten av varme kilder eller omgivelser (over 40°C)
- Ikke åpne enheten og utføre endringer på den interne kabling eller elektronikken
- Ikke pungere eller skade batteriet
- Ikke ta lampen i bruk ved mistanke om feil på batteriet
- Ikke senk batteriet ned i vann
- ikke bytte eller modifisere batteriet i enheten
- Ikke kast batteriet eller enheten i vann eller brann
- Enheden skal ikke brukes av barn uten tilsyn.
- Unnlatelse av å følge nevnte advarsler kan føre til personskade og / eller skade på eiendom
- Defekt enhet skal leveres inn til importør eller kastes ved godkjent avfallsstasjon for RENAS.



Importør

Autochem AS
Hans N. Hauges vei 50E
1523 Moss
Post @autochem.no
Telefon: +47 92 33 43 70